

# DENTOETCH

## 37% phosphoric acid etching gel

### ویژگی ها:

امکان تغییر زاویه سری برای دسترسی آسان  
و به تمام نواحی حتی در نواحی دیستال و لینگوال

به راحتی و سریع شسته میشود

درجه غلظت بسیار مناسب: نه خیلی ویسکوز و نه خیلی روان  
بدون ایجاد نشت در محل خود باقی میماند

بسته بندی مقرون به صرفه با سرنگ هایی برای  
پرکردن مجدد

سرنگ هایی راحت برای استفاده و سری های قابل تعویض



Initial view

DentoEtch  
application

Result of etching

### References

#### Etching gel

4 x 1.2 ml syringes + 8 needle tips ..... DE-4.12

1 x 50 ml syringe + 5 empty 1.2 ml syringes ..... DETCH-VP

#### DentoEtch tips

20 needle tips ..... DEA-20